

## 荷重たわみ曲線

Stress-Strain Curve

## ■ 試験サンプル Test Sample

SlimFlex DSR-15P



## ■ 試験方法 Test Method

規格 Standard : INOAC法 (JIS K 6254 : 2010基準)  
INOAC method (Based on JIS K 6254 : 2010)

試験片寸法 Sample size : φ50 mm

圧縮速度 Compression speed : 1 mm/min

## ■ 試験結果 Test result



たわみ Strain [%]	0	10	20	25	30	40	50	60	70	80	90	95
圧縮荷重 Stress [MPa]	0.000	0.003	0.003	0.004	0.004	0.006	0.011	0.029	0.107	0.455	1.246	1.665

上記は全て代表値であり、保証値ではありません。 The figures all indicate representative values.