

荷重たわみ曲線 Stress-Strain Curve

■ 試験サンプル Test Sample

SlimFlex TM-20



■ 試験方法 Test Method

規格 Standard : INOAC法 (JIS K 6251 : 2010基準)
INOAC method (Based on JIS K 6254 : 2010)

試験片寸法 Sample size : φ50 mm

圧縮速度 Compression speed : 1 mm/min

■ 試験結果 Test result



たわみ Strain [%]	0	10	20	25	30	40	50	60	70	80	90
圧縮荷重 Stress [MPa]	0.000	0.025	0.028	0.030	0.032	0.039	0.054	0.089	0.202	0.616	1.972

上記は全て代表値であり、保証値ではありません。

The figures all indicate representative values.